


Supporto per tornitura, sinistro, Dim. codolo: 20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	278016 20
GTIN	4062406381714
Classe articolo	22B

Descrizione
Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Profondità cave t_{max}	21 mm
Ampiezza funzionale L_4	20 mm
Lunghezza della testina L_1	39 mm
Lunghezza complessiva L	129 mm
Vite	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Larghezza gola w	3 mm
Larghezza gola w	4 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

