

**Garant****Lama di troncatura eco per intaglio radiale, sinistra, Larghezza gola w: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274110 4
GTIN	4062406382797
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275021 – 275048.

**Uso:**

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l'adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

**Attenzione:**

Senza viti di montaggio (sono fornite con i supporti). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	4 mm
Profondità max gola $t_{max}$	22 mm
Lunghezza complessiva L	74 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura

