

Garant**Set di 6 lamatori per sedi di viti in cassetta, Modello: DM****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	156420 DM
GTIN	4045197087980
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Assortimento dei lamatori più utilizzati per viti **M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Svasatore piatto per sedi di viti n. art. 156020 **DM** = per fori passanti, grado di precisione **medio**.

Contenuto:

Ø lamatore (× Ø perni): cad. 1 pz. Dim. 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11

Descrizione tecnica

Modello	DM
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura	180 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 373

Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Svasatori per sedi di viti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	27 m/min	P
a umido max.	idonea		

Accessori

Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 8X4,5 mm	156020 8X4,5
Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 18X11 mm	156020 18X11
Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 10X5,5 mm	156020 10X5,5
Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 6,5X3,4 mm	156020 6,5X3,4
Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 15X9 mm	156020 15X9
Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 11X6,6 mm	156020 11X6,6