

Garant**Lama per segatrici per Kasto, HSS, Lunghezza L / Denti per pollice: 550/10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	171150 550/10
GTIN	4045197095282
Classe articolo	11R

Descrizione**Esecuzione:**

GARANT – Lama in acciaio superrapido al molibdeno **HSS (DMo5)**. Grazie alla durezza elevata e all'estrema tenacia si ottengono **prestazioni di taglio molto elevate** (quindi tempi di taglio brevi e lunga durata dell'utensile). La stradatura precisa garantisce tagli assolutamente diritti.

Nota:

Speciali per macchine Kasto (fori di serraggio sfalsati eccentricamente a partire da lame di 38 mm di larghezza).

Importante: osservare scrupolosamente le istruzioni per l'uso allegate alle lame.

Dentatura: normale

Larghezza: 45 mm

Spessore: 2,25 mm

Ø foro di tensionamento: 10,5 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza L	550 mm
Spessore	2,25 mm
Larghezza	45 mm
Ø Foro di tensionamento	10,5 mm
Denti / pollice	10
Dentatura	normale
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Lama per segatrici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		