

**Set di barre alesatrici in acciaio con LR, destra, Modello: SET06****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260390 SET06
GTIN	4062406386207
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Altezza di serraggio L ₂	7 mm
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Spostamento centrale L ₃	4 mm
Spostamento centrale L ₃	6 mm

Spostamento centrale L ₃	7 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	8 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	11 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	13 mm
Larghezza del collo L ₄	6 mm
Larghezza del collo L ₄	8 mm
Larghezza del collo L ₄	10 mm
Insero adatto	CC.. 0602..
Codice ISO portautensile	A0608H SCLCR06
Codice ISO portautensile	A0810J SCLCR06
Codice ISO portautensile	A1012K SCLCR06
Set di viti per inserti	269028 7
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice