

**Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 25mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 085920 25     |
| GTIN            | 2050000965210 |
| Classe articolo | 08Q           |

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.**
- **Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo<sub>5</sub>).**
- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.**

**Uso:**

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

**Descrizione tecnica**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Materiale superficie         | zincato                              |
| Ø                            | 25 mm                                |
| Forza di tenuta nominale     | 150 N                                |
| Altezza                      | 7 mm                                 |
| Termostabilità massima       | 200 °C                               |
| Peso                         | 22 g                                 |
| Materiale nucleo del magnete | SmCo <sub>5</sub>                    |
| Tipo di prodotto             | Magnete permanente cilindrico piatto |

