

Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura, Ferrite, Ø: 13mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085910 13
GTIN	2050000964763
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

Magnete permanente cilindrico piatto schermato con nucleo in **ferrite dura**.

- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione / incollaggio, fissaggio / tenuta.

Descrizione tecnica

Materiale superficie	zincato
Forza di tenuta nominale	10 N
Altezza	4,5 mm
Ø	13 mm
Termostabilità massima	120 °C
Peso	3 g
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

