

Garant GRIDLINE

Set di conche, 36×24G, Altezza frontalini cassette / Modello: 50/3**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	950560 50/3
GTIN	4062406388843
Classe articolo	9GB

Descrizione**Esecuzione:**

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.

I divisori riempiono completamente un cassetto 36×24G.

Per:

Cassetti 36×24G.

Contenuto:

Conca 1K n. art. 951415: 12 × Dim. 6×6/4; 12 × Dim. 6×6/2

Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 3 × Dim. A; 5 × Dim. C

Descrizione tecnica

Conche altezza	25 mm
Per altezza frontalini dei cassette	75 mm
Per altezza frontalini dei cassette	50 mm
Per altezza frontalini dei cassette	150 mm
Per altezza frontalini dei cassette	125 mm
Per altezza frontalini dei cassette	100 mm
Per altezza frontalini dei cassette	250 mm
Per altezza frontalini dei cassette	200 mm
Per altezza frontalini dei cassette	300 mm

Per cassette larghezza utile	900 mm
Per cassette con larghezza utile in G	36
Superficie utile dei cassette in G	36×24
Per cassette profondità utile	600 mm
Materiale	plastica
Per cassette con profondità utile in G	24
Adatto a partire da altezza frontolini dei cassette	≥ 50 mm
Profondità in G	24
Larghezza in G	36
Altezza	25 mm
Larghezza	900 mm
Profondità	600 mm
Peso	2,359 kg
Attributo del nome del prodotto	36×24G
Tipo di prodotto	Conca per cassette

Accessori

Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X6/4	951415 6X6/4
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X6/2	951415 6X6/2
Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo A	951275 A
Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo C	951275 C