

Mahr

Set con calibro a corsoio digitale IP67 con asta di profondità tonda, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 150



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412735 150
GTIN	4067263132905
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misura induttivo impermeabile con funzione Reference Lock. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Fornitura:

3x calibri a corsoio n. art. 412731 Dim. 150.
Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Taratura	A1
Asta di profondità	sì
Limite di errore	0,03 mm
Norma	DIN 862
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Asta di profondità	Ø 1,5
Lettura	0,0005 pollici
Risoluzione	mm / pollici

Scheda tecnica

Lunghezza dei becchi	40 mm
Lettura	0,01 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/412735-150>