



Lama per segatrici, Ko-Bi3, Lunghezza L / Denti per pollice: 450/10



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 171550 450/10 |
| GTIN | 4045197346988 |
| Classe articolo | 16E |

Descrizione

Esecuzione:

KOMET bimetallo – Punta dei denti in HSS-M3 e parte posteriore della lama in acciaio per molle. Per prestazioni di taglio e avanzamenti elevati. Resistente alla rottura per la massima sicurezza sul posto di lavoro.

Nota:

Lame in acciaio superrapido HSS **KOMET**: altre esecuzioni come per es. VP 7 (angolo di spoglia 7°, dentatura Vario) e P 13 (angolo di spoglia 13° – speciale per acciai inossidabili) disponibili su richiesta.

Dentatura: normale

Larghezza: 38 mm

Spessore: 2 mm

Ø foro di tensionamento: 10,5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Lunghezza L | 450 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Denti / pollice | 10 |
| Spessore | 2 mm |
| Ø Foro di tensionamento | 10,5 mm |
| Dentatura | normale |
| Materiale da taglio | Ko-Bi3 |
| Tipo di prodotto | Lama per segatrici |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | | |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| INOX < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |