

Garant**Punte universali in metallo duro, Ø Punta: 6mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 787070 6 |
| GTIN | 4062406390877 |
| Classe articolo | 71C |

Descrizione**Esecuzione:**

Punta universale con **inserto in metallo duro particolarmente affilato** per realizzare fori di precisione su diversi materiali. Scanalatura elicoidale ampia per **l'evacuazione rapida della polvere di trapanatura e dei trucioli**. Codolo in acciaio speciale bonificato.

Uso:

Per la foratura di materiali differenti, anche in un'unica operazione:

- **laterizi, calcestruzzo poroso, materiali da costruzione leggeri e plastica.**
- **Piastrelle, ceramica, marmo, vetro.**
- **Metallo e combinazioni di materiali in un'unica operazione, come ad es. durante il montaggio delle finestre o l'armatura in calcestruzzo.**

Nota:

- **Attenzione: Ammesso solo l'impiego a rotazione (senza percussione)!**
- **Foratura più veloce e un numero elevato di fori per ciascuna carica di batteria rispetto alla foratura a percussione.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Lunghezza complessiva | 100 mm |
| Lunghezza elica | 60 mm |
| Ø Punta | 6 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione |
| Codolo | codolo Weldon |
| Tipo di prodotto | Punte universali |

