

**Garant****Punte universali in metallo duro, Ø Punta: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	787070 12
GTIN	4062406390907
Classe articolo	71C

**Descrizione****Esecuzione:**

Punta universale con **inserto in metallo duro particolarmente affilato** per realizzare fori di precisione su diversi materiali. Scanalatura elicoidale ampia per **l'evacuazione rapida della polvere di trapanatura e dei trucioli**. Codolo in acciaio speciale bonificato.

**Uso:**

Per la foratura di materiali differenti, anche in un'unica operazione:

- **laterizi, calcestruzzo poroso, materiali da costruzione leggeri e plastica.**
- **Piastrelle, ceramica, marmo, vetro.**
- **Metallo e combinazioni di materiali in un'unica operazione, come ad es. durante il montaggio delle finestre o l'armatura in calcestruzzo.**

**Nota:**

- **Attenzione: Ammesso solo l'impiego a rotazione (senza percussione)!**
- **Foratura più veloce e un numero elevato di fori per ciascuna carica di batteria rispetto alla foratura a percussione.**

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	150 mm
Lunghezza elica	85 mm
Ø Punta	12 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	nessuna foratura a percussione
Codolo	codolo Weldon
Tipo di prodotto	Punte universali

