

**Gruppo condizionatore 2 moduli montati, Ø Filettatura interna: 1/2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080015 1/2
GTIN	4047322229692
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Gruppo condizionatore modulare (sistema "multifix"), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.

Gruppo condizionatore a 2 componenti, montato, con riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro.

Vantaggi:

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

Uso:

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.

Descrizione tecnica

Ø Filettatura interna	1/2 pollici
Altezza (H)	248 mm
Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a due componenti	136 mm

Tipo di prodotto

Gruppo condizionatore

Accessori

Contentore in policarbonato per oliatore Ø Vetro 53 mm	080023 53
Squadretta di fissaggio con 2 viti Modello ZW33	080025 ZW33
Contentore in policarbonato per filtro Ø Vetro 53 mm	080024 53