



Calibro a corsoio digitale ZEUS, Intervallo di misurazione: 1000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415405 1000
GTIN	2050002079557
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio molto leggero e robusto con corsoio in carbonio ed elementi di guida in acciaio temprato.

Superfici di contatto e punte di misura in acciaio temprato inossidabile con rivestimento TiN. Includo vite di bloccaggio e microregolazione.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 08 1560 Dim. CR2032, custodia in legno.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 49 8950, portapezzi e altri adattatori su richiesta.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	1000 mm
Limite di errore	0,03 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	150 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000