



## Calibro a corsoio digitale ZEUS, Intervallo di misurazione: 2500mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415405 2500
GTIN	4010995009120
Classe articolo	46P

### Descrizione

**Esecuzione:**

Calibro a corsoio molto leggero e robusto con corsoio in carbonio ed elementi di guida in acciaio temprato.

Superfici di contatto e punte di misura in acciaio temprato inossidabile con rivestimento TiN. Inclusive vite di bloccaggio e microregolazione.

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 08 1560 Dim. CR2032, custodia in legno.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 49 8950, portapezzi e altri adattatori su richiesta.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	2500 mm
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	200 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,07 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1

Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

### Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 3000 mm	021000 3000
--	-------------