



Calibro a corsoio digitale ZEUS, Intervallo di misurazione: 3000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415405 3000
GTIN	4010995009052
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio molto leggero e robusto con corsoio in carbonio ed elementi di guida in acciaio temprato.

Superfici di contatto e punte di misura in acciaio temprato inossidabile con rivestimento TiN. Includete vite di bloccaggio e microregolazione.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 08 1560 Dim. CR2032, custodia in legno.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 49 8950, portapezzi e altri adattatori su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza dei becchi	200 mm
Taratura	A1
Intervallo di misurazione	3000 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,08 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 3000 mm	021000 3000
--	-------------