



## Calibro a forcella APOLLO, Intervallo di misurazione: 0-50mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	424915 0-50
GTIN	2050002080850
Classe articolo	46P

### Descrizione

**Esecuzione:**

Leggerissimo, con arco in carbonio. Con punte di contatto intercambiabili, Misurazioni rapide e ripetibili mediante leva di pretensionamento.

**Fornitura:**

Calibro a forcella, punte di contatto Ø 3,5 mm, quadrante dell'indicatore 0,01, custodia in legno.

**Accessori speciali:**

Si possono impiegare tutte le punte tastatrici di ricambio e speciali n. art. 43 4900 – 4910 con filettatura M 2,5. Altri tastatori speciali su richiesta.

### Descrizione tecnica

Campo di misura	0 - 50 mm
Limite di errore	0,03 mm
Lettura	0,01 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	M5
Tipo di prodotto	Forcella con comparatore ad alta sensibilità

