

**Calibro a forcella APOLLO, Intervallo di misurazione: 50-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	424915 50-100
GTIN	2050002080881
Classe articolo	46P

Descrizione**Esecuzione:**

Leggerissimo, con arco in carbonio. Con punte di contatto intercambiabili, Misurazioni rapide e ripetibili mediante leva di pretensionamento.

Fornitura:

Calibro a forcella, punte di contatto Ø 3,5 mm, quadrante dell'indicatore 0,01, custodia in legno.

Accessori speciali:

Si possono impiegare tutte le punte tastatrici di ricambio e speciali n. art. 43 4900 – 4910 con filettatura M 2,5. Altri tastatori speciali su richiesta.

Descrizione tecnica

Campo di misura	50 - 100 mm
Limite di errore	0,05 mm
Lettura	0,01 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	M5
Tipo di prodotto	Forcella con comparatore ad alta sensibilità

