



## Utensile portagodroni a formare destro, Dim. codolo: 10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290018 10
GTIN	4030741660603
Classe articolo	29H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

- **La pressione minima riduce il carico sul pezzo e sulla macchina.**
- **Mandrino sincronizzato per la regolazione facile di portagodroni e altezza punte.**

### Descrizione tecnica

Codolo altezza	10 mm
Per $\varnothing$ foro godrone $d_2$	4 mm
Campo di impiego	0 - 15 mm
Spina di scorrimento	299910 6
Per $\varnothing$ godrone $d_1$	15 mm
Per larghezza godrone b	4 mm
Codolo larghezza	10 mm
Per il profilo zigrinato	RAA 2×AA
Per il profilo zigrinato	RBL 2×BR
Per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR45°
Per il profilo zigrinato	RBL 1×BR

Per il profilo zigrinato	RBR 2×BL
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni