



Utensile portagodroni a formare ECO universale, Dim. codolo: 25mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 290036 25 |
| GTIN | 4030741881145 |
| Classe articolo | 29H |

Descrizione

Esecuzione:

Impiego tradizionale.

Nota:

Altezza punte da impostare.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Spina di scorrimento | 299911 7 |
| Codolo larghezza | 25 mm |
| Per \varnothing godrone d_1 | 20; 25 mm |
| Per \varnothing foro godrone d_2 | 6 mm |
| Campo di impiego | 8 - 200 mm |
| Codolo altezza | 20 mm |
| Per larghezza godrone b | 8 mm |
| Direzione di taglio | a sinistra e a destra |
| Per il profilo zigrinato | RBR 1×BL |
| Per il profilo zigrinato | RBL 1×BR |
| Per il profilo zigrinato | RGE30° 1×GV30° |
| Per il profilo zigrinato | RGV30° 1×GE30° |
| Per il profilo zigrinato | RGV30° 1×GE30° |

Tipo di prodotto

Utensile portagodroni

Accessori

Spina di scorrimento in HSSHSS Modello 1

299911 1