



Utensile portagodroni a formare ECO universale, Dim. codolo: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290036 12
GTIN	4030741881077
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Impiego tradizionale.

Nota:

Altezza punte da impostare.

Descrizione tecnica

Spina di scorrimento	299911 2
Campo di impiego	3 - 50 mm
Per \varnothing foro godrone d_2	4 mm
Codolo altezza	12 mm
Per larghezza godrone b	4 mm
Per \varnothing godrone d_1	10; 15 mm
Codolo larghezza	12 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RBR 1×BL
Per il profilo zigrinato	RBL 1×BR
Per il profilo zigrinato	RGE30° 1×GV30°
Per il profilo zigrinato	RGV30° 1×GE30°
Per il profilo zigrinato	RGV30° 1×GE30°

Tipo di prodotto

Utensile portagodroni