



Utensile portagodroni a formare ECO universale, Dim. codolo: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290036 20
GTIN	4030741881084
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Impiego tradizionale.

Nota:

Altezza punte da impostare.

Descrizione tecnica

Codolo larghezza	20 mm
Codolo altezza	20 mm
Per \varnothing godrone d_1	20; 25 mm
Per larghezza godrone b	8 mm
Per \varnothing foro godrone d_2	6 mm
Campo di impiego	8 - 200 mm
Spina di scorrimento	299911 7
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RBR 1×BL
Per il profilo zigrinato	RBL 1×BR
Per il profilo zigrinato	RGE30° 1×GV30°
Per il profilo zigrinato	RGV30° 1×GE30°
Per il profilo zigrinato	RGV30° 1×GE30°

Tipo di prodotto

Utensile portagodroni

Accessori

Spina di scorrimento in HSSHSS Modello 1

299911 1

Set di utensili portagodroni a formare ECO Modello 20

290050 20