

**Garant****XDPW 070308 SR, HB7720, Modello: HART**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212933 HART
GTIN	4045197812582
Classe articolo	21A

## Descrizione

**Nota:**Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ .Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,36 mm

Codice ISO Inserto: XDPW 070308 SR

Modello: DURO

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Raggio programmato con  $a_{p \max}$ : 1,58 mm

## Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	XDPW 070308 SR
Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,58 mm
Modello	DURO
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7720
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	0,85 mm
Avanzamento $f_z$ per dente	0,36 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 50 HRC	idoneo	100 m/min	H
Acciaio < 55 HRC	idoneo	80 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	50 m/min	H
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		