

Garant
XDPW 120408 SR, HB7530, Modello: ST900


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212969 ST900
GTIN	4045197812650
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:

 Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$.

 Avanzamento f_z per dente: 1,07 mm

Codice ISO Inserto: XDPW 120408 SR

Modello: ST900

Raggio di curvatura: 0,8 mm

 Raggio programmato con $a_{p \max}$: 2,6 mm

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	XDPW 120408 SR
Modello	ST900
Raggio programmato con $a_{p \max}$	2,6 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7530
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1,8 mm
Avanzamento f_z per dente	1,07 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	320 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	270 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	230 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		