

Garant**Apparecchio per calettamento a caldo SU1, Modello: SET****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	354210 SET
GTIN	4045197812711
Classe articolo	30W

Descrizione**Esecuzione:**

Apparecchio per calettamento a caldo con sistema di raffreddamento dell'aria integrato sulla posizione di calettamento.

Lunghezza utensile massima calettabile 500 mm.

Alloggiamento per anelli intercambiabili.

Apparecchio di calettamento GARANT SU1 Straordinario design – Modulare – Uso semplice – Ogni cosa al suo posto.

Uso:

- **Per raffreddamento ad aria forzata.**
- **Per il calettamento a caldo e per l'operazione inversa di codoli in HM e HSS.**
- **Range di calettamento Ø 3 – 32 mm.**

Fornitura:

Set composto da: apparecchio di calettamento n. art. 354210_SU1, 4 anelli intercambiabili Ø 3 – 32 mm n. art. 354240, anello di fissaggio, 1 paio di guanti a protezione termica, unità di raffreddamento con raffreddatore attivo n. art. 354215 CU1, 5 inserti di raffreddamento Ø 6 – 32 mm n. art. 354260.

Accessori speciali:

Struttura portante adatta n. art. 354291, anelli intercambiabili di ricambio n. art. 354240, **attacchi base per utensili n. art. 354225 – 354227**, adattatore per raffreddamento ad aria n. art. 354235 – 354236, inserti di raffreddamento n. art. 354260 – 354279 disponibili nell'elenco ricambi.

Descrizione tecnica

Peso	84 kg
Profondità	533 mm
Larghezza	1130 mm
Altezza	986 mm
Serie	SU1
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Strumento per calettamento a caldo

Accessori

Insero di raffreddamento3° Per Ø attacco D1 3 mm	354268 3
Insero di raffreddamento4,5° Per Ø attacco D1 14-16 mm	354260 14-16
Paio di guanti protettivi contro il calore Misure guanti 8	094645 8
Insero di raffreddamento4,5° Per Ø attacco D1 3-5 mm	354265 3-5
Insero di raffreddamento3° Per Ø attacco D1 4 mm	354268 4
Insero di raffreddamento4,5° Per Ø attacco D1 10-12 mm	354265 10-12
Insero di raffreddamento4,5° Per Ø attacco D1 18-20 mm	354260 18-20
Insero di raffreddamento3° Per Ø attacco D1 5 mm	354268 5
Insero di raffreddamento4,5° Per Ø attacco D1 3-5 mm	354260 3-5
Tavolo per apparecchio di calettamento Larghezza 1500 mm	354291 1500
Insero di raffreddamento4,5° Per Ø attacco D1 10-12 mm	354260 10-12
Insero di raffreddamento, semilavorato	354279
Insero di raffreddamento4,5° Per Ø attacco D1 25-32 mm	354260 25-32
Insero di raffreddamento4,5° Per Ø attacco D1 6-8 mm	354265 6-8
Insero di raffreddamento3° Per Ø attacco D1 10 mm	354268 10
Insero di raffreddamento3° Per Ø attacco D1 8 mm	354268 8
Insero di raffreddamento4,5° Per Ø attacco D1 6-8 mm	354260 6-8

Inserto di raffreddamento ^{3°} Per Ø attacco D1 6 mm	354268 6
Inserto di raffreddamento ^{3°} Per Ø attacco D1 12 mm	354268 12
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1