



Ugello refrigerante HighPressure diritto, Filettatura: M8X1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319474 M8X1
GTIN	2050002047877
Classe articolo	33C

Descrizione

Esecuzione:

Per un raffreddamento e una lubrificazione mirati del tagliente oppure per l'evacuazione dei trucioli.

Ugello ad alta pressione – specifico per pressioni elevate fino a 80 bar. Angolazione dell'ugello regolabile. Esecuzione in alluminio robusta e durevole.

Ugello rotondo diritto, esecuzione a più fori, 5 (fori) × Ø 1 mm.

Uso:

Utilizzabile su supporti portapezzo statici e motorizzati mediante un raccordo filettato.

Descrizione tecnica

Modello	diritte
Esecuzione	Filettatura
Filettatura di raccordo	M8x1
Ø Passatubi	1 mm
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Ugello refrigerante