



Regolatore di pressione 0,5 – 10 bar, Ø Filettatura interna: 1/2pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080012 1/2
GTIN	4047322129404
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Gruppo condizionatore da montare in base alle esigenze, ampliabile grazie al pacchetto di accoppiamento.

Gruppo condizionatore modulare (sistema "multifix"), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.

Vantaggi:

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

Uso:

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.

Descrizione tecnica

Altezza (H)	248 mm
Ø Filettatura interna	1/2 pollici
Valore portata con gruppo condizionatore a tre componenti	3100 l/min

Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a tre componenti

202 mm

Tipo di prodotto

Regolatore di pressione