



Mandrino portautensili Weldon con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 63 A = 120, Ø di serraggio D1: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	304319 20
GTIN	4062406422127
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

Con fori per il lubrorefrigerante non richiudibili.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, Forma A e E disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	52 mm
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	20
Adattatore	HSK-A 63 A = 120
Norma attacco	DIN 69893

Norma attacco	DIN 69882-4
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 20000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 20 mm	309900 20
--	-----------