

**HAINBUCH****Pinza elastica tornibile, Top 52, Ø Preforo: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	329969 8
GTIN	2050002052918
Classe articolo	33H

**Descrizione****Esecuzione:**

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Morbidi (durezza ridotta di 40 HRC nel foro) tornibili.

**Vantaggi:**

- **25% di forza di tenuta in più rispetto alla pinza di serraggio RD.**
- **Nessuno spostamento radiale tra la pinza di serraggio e l'attacco degli elementi di serraggio, quindi insensibili allo sporco.**
- **Rigidità straordinaria grazie al sistema di segmenti di serraggio di grandi dimensioni.**

**Uso:**

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

**Raccomandazioni:**

**Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.**

**Nota:**

Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

**Descrizione tecnica**

Adattatore	Top 52
------------	--------

Tipo di prodotto

Pinza elastica