

Garant GREENPLUS

**Frenafiletti 2GP22, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088060 50
GTIN	4062406422790
Classe articolo	01K

**Descrizione****Esecuzione:**

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Modello **2GP22**, a bassa resistenza. Viscosità media. Ideale per giunti a vite facilmente smontabili. Per il fissaggio di viti con filettatura fine.

**Uso:**

**Bassa resistenza** – distacco facile con attrezzi normali. **Media resistenza** – distacco con attrezzi normali. **Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

Momento di scollamento minimo	5,5 - 11,5 Nm
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Per misura del filetto M fino a	M36

Resistenza manuale secondo	5 - 10 min
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Viscosità dinamica	800 - 1500 mPas
adatto per materiale	Metallo
Durata dalla data di produzione	24 mese
Base chimica	Metacrilato
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	sigillante
Spessore	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Punto di infiammabilità	100 °C
Classe di resistenza	a bassa resistenza
adatto per campo d'impiego	Frenafiletti
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Uso universale
Colore	viola
Forma	liquido
Per tipo di filettatura	Filettatura fine
Capacità	50 ml
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Frenafiletti