

**Garant****Frenafiletti 2GP90, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088063 50
GTIN	4062406423452
Classe articolo	01K

**Descrizione****Esecuzione:**

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Modello **2GP90**, a media resistenza. Guarnizione affidabile di corpi in ghisa e cordoni di saldatura. Anche per l'ancoraggio e il fissaggio successivi di viti di piccole dimensioni e pezzi cilindrici.

**Uso:**

**Bassa resistenza** – distacco facile con attrezzi normali. **Media resistenza** – distacco con attrezzi normali. **Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

Base chimica	Metacrilato
adatto per materiale	Metallo

Momento di scollamento minimo	10 - 15 Nm
Durata dalla data di produzione	24 mese
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Completamente indurito dopo	5 - 8 h
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Forma	liquido
Punto di infiammabilità	100 °C
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Spessore	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità dinamica	10 - 20 mPas
Per misura del filetto M fino a	M6
Resistenza manuale secondo	40 - 60 min
Colore	verde
adatto per campo d'impiego	Uso universale
adatto per campo d'impiego	Frenafilletti
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Giunti a vite premontati
Classe di resistenza	Resistenza media
Capacità	50 ml
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Frenafilletti