

Garant GREENPLUS

Mastici per filetti 5GP77, Contenuto: 50ml**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088066 50
GTIN	4062406423513
Classe articolo	01K

Descrizione**Esecuzione:**

I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.

Modello **5GP77**. Sigilla filettature gas coniche/cilindriche fino a 3 pollici (ad es. sistemi di condotte del gas). Resistente al calore.

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Spessore	1,09 g/cm ³
Classe di resistenza	Alta resistenza
Per misura del filetto M fino a	M80
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Colore	giallo

Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	senza etichettatura
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Per misura del filetto in pollici	3 pollici
Capacità	50 ml
Punto di infiammabilità	100 °C
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Momento di scollamento minimo	20 - 30 Nm
Forma	liquido
Smontaggio	con attrezzo standard
Base chimica	Estere di metacrilato
Dimensione massima fessura	0,35 mm
adatto per campo d'impiego	Sigillante per tubi
adatto per campo d'impiego	Filettatura gas
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Viscosità dinamica	20000 - 40000 mPas
Durata dalla data di produzione	24 mese
adatto per materiale	Metallo
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Mastice