

Garant GREENPLUS

Mastici per superfici 5GP74, Contenuto: 250ml**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088067 250
GTIN	4062406423544
Classe articolo	01K

Descrizione**Esecuzione:**

Mastice che indurisce in assenza di aria riempiendo lo spazio tra le superfici metalliche a contatto.

Modello **5GP74**. Per la tenuta di flange e superfici. Pellicola sigillante a indurimento rapido, leggermente flessibile.

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Momento di scollamento minimo	10 - 20 Nm
adatto per materiale	Metallo
Caratteristica	resistente all'acqua
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Capacità	250 ml
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C

Smontaggio	con attrezzo standard
Forma	liquido
Punto di infiammabilità	100 °C
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Viscosità dinamica	23000 - 35000 mPas
adatto per campo d'impiego	Collegamento flangiato
adatto per campo d'impiego	Per sigillare superfici
Colore	arancione
Resistenza manuale secondo	5 - 20 min
Base chimica	Metacrilato anaerobico
Dimensione massima fessura	0,25 mm
Durata dalla data di produzione	24 mese
Spessore	1,09 g/cm ³
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Classe di resistenza	Resistenza media
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Mastice