

Garant**Paio di guanti MASTER FIT OIL+, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094308 10
GTIN	4062406423834
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto multiuso con **tecnologia di lavorazione a 18 maglie** e doppio rivestimento in nitrile semplice e nitrile sabbato. La superficie ben strutturata sul palmo e sulle dita consente un'ottima presa sull'olio. Senza DMF.

MASTER FIT OIL+. Il rivestimento completo in nitrile arriva fino al polso. Rende il guanto particolarmente adatto agli ambienti lavorativi molto bagnati e oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Misure guanti da lavoro	10
Serie	MASTER FIT
Categoria di protezione	Categoria II

Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
EN 388	4121X
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento completo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	blu / nero
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso