



Smerigliatrici angolari ad aria compressa, Modello: 7550-A



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 079314 7550-A |
| GTIN | 015451748425 |
| Classe articolo | 03R |

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare **compatta** e **potente** per la massima durata nelle applicazioni difficili fino a intervalli di manutenzione di 1000 ore. Impugnatura ergonomica con ammortizzazione delle vibrazioni. Carter regolabile senza chiave. **Filettatura dell'asta M14**.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------------|
| Rumorosità | 85 dB(A) |
| Ø Massimo disco | 125 mm |
| Vibrazione massima a norma EN | 7 m/s ² |
| Filettatura di raccordo | BSP |
| Fabbisogno massimo d'aria | 1134 l/min |
| Numero massimo giri | 12000 min ⁻¹ |
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici |
| Denominazione originale prodotto | 7550-A |
| Potenza fornita | 840 W |
| Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno) | 10 mm |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Peso | 1,6 kg |
| Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |