

## Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Ferrite, Ø: 10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085915 10
GTIN	2050000964985
Classe articolo	08Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Magnete permanente cilindrico piatto schermato, nucleo in ferrite dura e boccola filettata**
- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

#### Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

#### Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

### Descrizione tecnica

Ø	10 mm
Materiale superficie	zincato
Filettatura	M3 mm
Boccola filettata	sì
Termostabilità massima	120 °C
Altezza	4,5 mm
Forza di tenuta nominale	4 N

Altezza con filettatura	11,5 mm
Peso	3 g
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

## Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M3	085921 M3
---	-----------