

**Mandrino portautensili forma AD, SK 40 A = 130, Ø di serraggio D1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300267 32
GTIN	4062406420949
Classe articolo	32A

**Descrizione****Esecuzione:**

Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	72 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	32
Adattatore	SK 40 A = 130
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

---

## Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 32 mm	309900 32
--	-----------