



Mandrino portautensili forma AD, SK 50 A = 130, Ø di serraggio D1: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300347 6
GTIN	4062406420956
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø di serraggio D ₁	6 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	6
Ø Esterno D	25 mm
Adattatore	SK 50 A = 130
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18000 min ⁻¹

Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/300347-6>