

**Mandrino portautensili forma AD, SK 50 A = 130, Ø di serraggio D1: 16mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300347 16 |
| GTIN | 4062406420994 |
| Classe articolo | 32A |

Descrizione**Esecuzione:**

Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Sporgenza totale Dim. A | 130 mm |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 |
| Ø Attacco D ₁ | 16 mm |
| Ø Esterno D | 48 mm |
| Adattatore | SK 50 A = 130 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | AD |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18000 min ⁻¹ |

| | |
|--|----------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 16 mm | 309900 16 |
|--|-----------|