



Set con tubo flessibile in PU High Vis con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 8x12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 10m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080246 10
GTIN	7391390442185
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in PU molto leggero, flessibile e resistente alle abrasioni con una buona forza di recupero. Kit tubi flessibili nel colore segnaletico verde (High-visible).

Fornitura:

Inclusi accoppiamento rapido **di sicurezza** in acciaio e nipplo in acciaio.

Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	16 bar
Ø Interno tubo flessibile	8 mm
Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile	10 m
Colore	verde
Raccordo innesto	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

Accessori

Giunto di sicurezza
raccordo esterna 1/2 pollici

080285 1/2

Nipplo con filettatura esterna
raccordo esterna 1/2 pollici

080290 1/2