

**Garant****Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura  
inserto: DM/52****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264838 DM/52
GTIN	4251414902831
Classe articolo	29D

**Descrizione****Esecuzione:**

Per inserti per filettatura Dim. 22.

**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

**Nota:**

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: DIR

Inserto adatto: 22

Angolo di registrazione: 90 grado

Ø Preforatura minimo  $D_{min}$ : 48 mmSpostamento centrale  $L_3$ : 25 mm**Descrizione tecnica**

Spostamento centrale L <sub>3</sub>	25 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	DIR
Inserto adatto	22
Serie	Master Mute
Vite per sottoplacchetta	259027 2
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	48 mm
Sistema	DM
Lunghezza complessiva L	40 mm
Staffa, vite, O-ring	279835 3
Punto di taglio / attacco	40 mm
Sottoplacchetta	279820 4
Angolo di registrazione	90 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserto con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	259027 2
Sottoplacchetta Modello 4	279820 4
Unità staffe Modello 1	279835 1
Sottoplacchetta Modello 1	279820 1