

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Ferrite, Ø: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085915 16
GTIN	2050000965005
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Magnete permanente cilindrico piatto schermato, nucleo in ferrite dura e boccola filettata**
- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Termostabilità massima	120 °C
Materiale superficie	zincato
Filettatura	M3 mm
Altezza	4,5 mm
Forza di tenuta nominale	18 N
Ø	16 mm
Peso	6 g

Boccola filettata	sì
Altezza con filettatura	11,5 mm
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M3	085921 M3
---	-----------