

**Garant**

**Inserto di troncatura neutro, HB9035, Larghezza gola w: 4mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273500 4
GTIN	4062406530907
Classe articolo	21J

**Descrizione**

**Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Larghezza gola w	4 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,25 mm
Impiego principale	P
Tipo	HB9035
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

## Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	110 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatta	80 m/min	K
continuo	idonea		
irregolare	idonea		
interrotto	idonea		
a umido max.	idonea		