

Garant**SNHX 1205 sinistra, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218613 UNI
GTIN	4062406537944
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per a_e max.

Per eseguire la lavorazione di una base scanalata piana, gli inserti sinistri e destri devono essere montati sul supporto. Il lato opposto rispetto al codolo andrà equipaggiato con gli inserti sinistri.

Descrizione tecnica

Larghezza smusso	0,25 mm
Modello	UNI
Tipo	HB7835
Codice ISO Inserto	SNHX 1205
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	5,4 mm
Per larghezza fessura a_p	10; 14 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura