

**Garant**

**Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 12/3mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302413 12/3   |
| GTIN            | 4062406544744 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR).

**Senza** vite di regolazione della lunghezza, **media**.

**Uso:**

Per l'impiego nel mandrino portautensili, mandrini ad espansione idraulica e mandrini a pinza ER.

**Nota:**

Numero di giri massimo consentito 8000 min<sup>-1</sup>.

**Descrizione tecnica**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Ø Codolo d                      | 12 mm                    |
| Ø Foro D <sub>1</sub>           | 3 mm                     |
| Ø D <sub>2</sub>                | 8 mm                     |
| Lunghezza complessiva L         | 210 mm                   |
| Attributo del nome del prodotto | L = 210 mm               |
| Tipo di prodotto                | Prolunghe da 1/2 pollice |