

Garant

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302413 20/8
GTIN	4062406544805
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR).

Senza vite di regolazione della lunghezza, **media**.

Uso:

Per l'impiego nel mandrino portautensili, mandrini ad espansione idraulica e mandrini a pinza ER.

Nota:

Numero di giri massimo consentito 8000 min⁻¹.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d	20 mm
Ø Foro D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
Lunghezza complessiva L	210 mm
Attributo del nome del prodotto	L = 210 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice