

Garant**Slittone per esagono esterno $\varnothing d = 32$ mm, TiN, Esagono: 10mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293110 10
GTIN	4062406561017
Classe articolo	29L

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Nota:

Geometrie speciali su richiesta. I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.:

Descrizione tecnica

L_1	20,5 mm
$\varnothing d$	32 mm
Esagono	10 mm
Profilo	Esagono
Materiale da taglio	HSS
Lunghezza del profilo t_{max}	30 mm
Tolleranza	da - 0,09 fino a - 0,14 mm

Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili