



## Riflettore con LED a 360° con funzione di dimmerazione CAS, Modello: AREA-10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081243 AREA-10
GTIN	5708997361030
Classe articolo	07A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Cordless Alliance System (CAS) è un sistema di batterie ricaricabili compatibile con tutti i produttori delle principali marche di elettroutensili.

Riflettore a batteria con LED ad alte prestazioni con illuminazione omogenea antiriflesso.

Robusto corpo in plastica resistente agli urti ideale per tutti gli ambienti di lavoro. Possibilità di montaggio sullo stativo SCANGRIP®.

- **Angolo d'irradiazione regolabile a 360° o 180°.**
- **Dimmerabile su cinque livelli di luminosità.**
- **Il sistema di comando BLUETOOTH permette l'accensione e lo spegnimento di massimo quattro lampadine, nonché la regolazione della potenza luminosa su cinque livelli in base al rispettivo lavoro da svolgere.**
- **Per accumulatori CAS da 12/18 V o collegamento diretto all'alimentazione SCANGRIP® (accessori).**

#### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

**Le lampade vengono fornite senza batteria né caricabatterie.**

#### Nota:

Per batterie, caricabatterie e alimentatori per alimentazione via cavo adatti vedi n. art. 081246 – 081249.

Grado di protezione IP: IP 65

Corrente d'illuminazione: 1000 - 10000 lm

Numero di batterie contenute: 0  
Tipo di batteria: Ioni di litio  
Tensione batteria: 12 V  
Tensione batteria: 18 V  
Lunghezza complessiva: 198 mm

## Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione	1000 - 10000 lm
Altezza complessiva	380 mm
Lunghezza complessiva	198 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Grado di protezione IP	IP 65
Numero di batterie contenute	0
Larghezza complessiva	198 mm
Tensione batteria	12 V
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	AREA 10 CAS
Tipo di prodotto	Proiettore per luce diffusa