



## Chiave combinata, Apertura: 21 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613800 21
GTIN	4013288218803
Classe articolo	63F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Ideale per l'impiego in spazi stretti. La combinazione della bocca ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono permette di raddoppiare i punti di appoggio. L'angolo di serraggio ridotto della bocca afferra la vite ogni 15°.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

#### Nota:

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 613600

### Descrizione tecnica

Apertura	21 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	260 mm
Altezza massima anello $h_{2\max}$	15 mm
Altezza bocca massima $h_1$	10 mm
Denominazione originale prodotto	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave