

**Chiave combinata, Apertura: 11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613800 11
GTIN	4013288212559
Classe articolo	63F

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Ideale per l'impiego in spazi stretti. La combinazione della bocca ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono permette di raddoppiare i punti di appoggio. L'angolo di serraggio ridotto della bocca afferra la vite ogni 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 613600

Descrizione tecnica

Dimensione apertura	Metrica
Apertura	11 mm
Lunghezza chiave L	135 mm
Altezza massima anello $h_{2\max}$	10 mm
Altezza bocca massima h_1	5,5 mm
Denominazione originale prodotto	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave